

BRIDE DE MISE A LA TERRE POUR DES TAMBOURS, 1 " OUVERTURE MAXIMUM DE MÂCHOIRE, 1 " PROFONDEUR DE GORGE

NUMÉRO DE CATALOGUE

B2610A



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Conçu spécifiquement pour permettre la mise à la terre ou la liaison de petits conteneurs, des fûts, des réservoirs portatifs, des machines ou du personnel dans des zones contenant de la poussière ou des liquides inflammables

le Pince-type bride a un corps en aluminium coulé sous pression avec deux points d'acier inoxydable et une compression lourde de ressort de 55 livres (25 kilogrammes)

La conception permet à la pince de traverser plusieurs couches de peinture ou d'accumulation de corrosion afin d'assurer un contact approprié avec le métal nu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 165410

Matériel: Aluminium ; Acier inoxydable 416 (en 1.4005)

Ouverture de mâchoire: 25.400 millimètres maximum

Profondeur de gorge: 25.400 millimètres

Harnais inclus: Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:

nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**