

GRND ROD CLMP, BRNZ, GNMTL, 1/2 " - 5/8 " DIAMÈTRE, 70 MILLIMÈTRES DE ² A ÉCHOUÉ MAXIMUM, CLÉ DE 14 MILLIMÈTRES

NUMÉRO DE CATALOGUE

C58



DISPOSITIFS

Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré

Les pièces qui sont l'UL 467 énumérée conviennent à l'enterrement direct en terre ou béton

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 158160

Matériel: Bronze industriel

Diamètre au sol de Rod, nominal: 1/2 " - 5/8 "


Diamètre au sol de Rod, réel: 12.5 - 15.0 millimètres

Taille de conducteur: 70 millimètres maximum échoué par ²

Taille de clé: 14 millimètres

Satisfait à: EN 62561-1 D'IEC®

Couple: 16.90 nanomètre



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:

nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**