


RUBAN CONDUCTEUR, CUIVRE, NU, 25-MM X 3-MM X 25-M

NUMÉRO DE CATALOGUE

TCEC25325



DISPOSITIFS

Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente

Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 710515

Matériel: Cuivre

Finition: Nu

Largeur: 25 millimètres

Épaisseur: 3 millimètres

Longueur: 25 m


Poids spécifique: 0.671 kilogramme

Satisfait à: EN 62561-2 D'IEC®

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Le poids spécifique est par mètre (3.28 ').



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER