

CONDUCTEUR RUBAN, S304, NU, 30 MM X 3,5 MM X 50 M

CATALOG NUMBER

TCHSSP303550



FONCTIONS

Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente

Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 197675

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Finish: Nu

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 3,5 mm


Length (L): 50 m

Unit Weight: 0,84 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Unit weight is per meter (3.28').



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER