



# nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido



CONNECT AND PROTECT

Il dado QCN combina le proprietà uniche dell'acciaio armonico e la tecnologia nVent CADDY "spingi e blocca" per creare un dado per profili strut a montaggio a scatto per un'installazione incredibilmente rapida di barre filettate o bulloni. Usato in combinazione con un dado esagonale su barra filettata per l'installazione rapida di sistemi a trapezio prefabbricati o con un bullone a testa tonda per il montaggio a parete incredibilmente veloce di scatole elettriche e altri servizi.




## CARATTERISTICHE

- Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Perfetto per installare rapidamente sistemi sia su profili ancorati alla struttura che dal lato impianto in combinazione con profili di supporto
- Il design integrato elimina la necessità di complicati dadi a molla e componenti scolti, semplificando l'installazione
- Permette di montare rapidamente armadi a parete utilizzando semplici bulloni filettati
- Progettato per l'uso con profili di larghezze standard (41 mm o 1 5/8 ") sia con profili bassi che alti

Materiale: Acciaio Armonico  
Finitura: nVent CADDY Armour

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione della barra RS	Altezza H	A	B	Carico statico 1 F1	Carico statico 2 F2	Carico statico 3 F3	Coppia TQ
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325 N	90 N	130 N	1,13 N-m
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450 N	110 N	225 N	1,50 N-m
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475 N	130 N	225 N	2,50 N-m
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550 N	130 N	225 N	2,75 N-m

Il QCN richiede un bullone più lungo rispetto ai dadi per strut tradizionali. Vedere il foglio di istruzioni per informazioni dettagliate.



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER