

## D14 MECHANISCH ANKER VOOR CRYOGENE TOEPASSINGEN



Het nVent merk LENTON van cryogene versterking die systemen verbindt zou wanneer cryogeen-rang het versterken de staaf wordt gebruikt, of tijdens het normale werken of noodgevallen moeten worden gespecificeerd waar de temperatuur onder  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) valt. Door de nVent LENTON spits-ingepaste koppelingen met overzichtsmaterialen te combineren, hebben wij één van de slankste koppelingen op de markt, terwijl nog het handhaven van hoogste prestaties ontwikkeld. De typische bouwprojecten omvatten de tanks van het LNG en van de opslag van LPG.

### EIGENSCHAPPEN

Vervangt conventionele vastgehaakte het versterken staaf

Vereenvoudigt versterkende staafplaatsing en vermindert het plaatsen van kosten

Het hoofd gebied overschrijdt 10x staafgebied (netto 9x)

Betere prestaties en betrouwbaarheid bij cryogene temperaturen ( $-168\text{ }^{\circ}\text{C}/-270\text{ }^{\circ}\text{F}$ )

### SPECIFICATIES

Afwerking: Onbewerkt

Materiaal: Roestvrij staal 431 (NL 1,4057)

Catalogusnummer	Rebar Size, Metric	Wapening afmeting, VS	Wapening afmeting, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Length 1(L1)	Length 2(L2)	Unit Weight
EL12D14CR N	12 mm	#4	10M	45 mm		19 mm		0.210 kg
EL16D14CR N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm		0.460 kg
EL28D14CR N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm	20 mm	2.080 kg
EL20D14CR N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm		0.810 kg
EL32D14CR N	32 mm	#10		105 mm	80 mm	46 mm	25 mm	2.330 kg
EL25D14CR N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm		1.570 kg


Ontworpen om samen te komen: ACI 318; AS3600; ASTM A970; EN 14620-3

## DE EXTRA DETAILS VAN HET PRODUCT

De vermelde afmetingen en de gewichten van de staaf kunnen door gebied variëren. De koppeling rangschikt getoond niet kan door speciale orde beschikbaar zijn. Contacteer uw nVent LENTON representatief voor meer informatie.

De draad gelijk te hoeven niet met eind van nVent Begeindiger te zijn LENTON. De draad kan +/- 2 draden van achtereind van koppeling zijn.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

de nVent producten zullen slechts worden geïnstalleerd en worden gebruikt zoals die in de nVent bladen van de productinstructie en trainingsmateriaal worden vermeld. De bladen van de instructie zijn te verkrijgen in [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent vertegenwoordiger van de klantendienst. De ongepaste installatie, het misbruik, de verkeerde toepassing of het ander nalaten nVent instructies en waarschuwingen volledig om te volgen kunnen productdefect, bezitsschade, ernstige lichamelijke verwonding en dood veroorzaken en/of uw garantie vernietigen.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Optie 1 - de Zorg van de Klant

Optie 2 - Technische Steun

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

Andere Landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Onze krachtige portefeuille van merken:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**