


nVent CADDY Nieuwe Producten



1 BSZ-SU BETONSCHROEF

BSZSU08070ZL (402610)

KENMERKEN

- ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Beschikt over goedkeuring voor gebruik bij seismische toepassingen C1
- Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen



2 BSZ-M BETONSCHROEF

BSZM6X35EG (402690)

KENMERKEN

- ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Gebruik in beton met draadstang




3 TELESCOPISCH MONTAGEPROFIEL

TSR3050M10 (366592)

KENMERKEN

- Dankzij de opgeperste moeren kan de hele constructie op draadstangen geschroefd worden zonder dat er losse onderdelen aan te pas komen
- Nadat het profiel tot de gewenste lengte is uiteen geschoven kan het mechanisme, dankzij een verenstalen drukklip, worden vastgezet
- Het telescopisch montageprofiel respecteert dezelfde basisafmetingen als standaard strut profiel, waardoor koppelstukken en beugels eender waar tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- Een ingestante meetlat geeft precies de afstand tussen de twee draadeinden weer
- Is geschikt als ondersteuning van zes (met water gevulde) leidingen van 2"(DN50) of van kabelgoot van 450mm, mits bevestiging om de 3m
- Leidingen kunnen zowel bovenop als onder aan het profiel bevestigd worden, waardoor rur-rug gelaste strut profielen overbodig zijn
- Leidingen kunnen bovenop het profiel bevestigd worden, waardoor de TSR uitermate geschikt is voor installaties op plaatsen met beperkt beschikbare ruimte



4 MACROFIX M8/M10, MET INLAGE

MFD050 (586007)

KENMERKEN

- De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie
- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1:2010-01 Klasse E



5 QUICK STRUT GLIJMOER MET DRAADEIND QSNM10040EG (592922)

KENMERKEN


- Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen
- Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik
- De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is



6 KABEL VERSTEVIGINGSSYSTEEM

KENMERKEN

- Ideaal alternatief voor starre verstevigingen van sprinkler systemen wanneer de te overbruggen lengte voor de versteviging groter is dan 6m, of in overvolle ruimten waar het moeilijk is om starre systemen te monteren
- Omvat voorgespannen staalkabel, bevestigingshulzen en bijhorend gereedschap
- Kan tevens ingezet worden voor het verstevigen van MEP (werktuigbouw, elektrotechniek en sanitairtechniek)systemen



7 QUICK CLIP DRAADSTANG VERSTEVIGER CSBRS2 (404538)

KENMERKEN

- Bevestigt strut montageprofiel aan draadstang voor versteviging
- Wordt doormiddel van een eenvoudige handdruk in positie gebracht
- Geen schroef aan te draaien, geen gereedschap nodig



INHOUD

— Electrotechnisch/Mechanisch — Mechanisch — Aardbeingsbestendig