

Denne Vortex-køler, BP, med en IP 66-beskyttelsesgrad, er let at montere, har ingen bevægelige dele og er vedligeholdelsesfri. Udover afkøling, reducerer den også den relative luftfugtighed i det skab, den er monteret på. Denne Vortex-køler er en ideel løsning til at undgå overophedning i skabet.

Beskrivelse: Kompakt, pålidelig og billig måde at afkøle og rense skabe. Det producerer kold luft fra trykluft uden bevægelige dele. Den nemme montering via en standard elektrisk knockout gør denne løsning specielt velegnet til installation, selv når skabet allerede er i felten. Ved kontinuerlig Vortex-drift holdes den relative luftfugtighed under 45% inde i skabet og ingen kondens (skabet skal forsegles). De fleste TYPE 4 og 4X enheder leveres med lyddæmper for at minimere støjen. Køleenhederne skal installeres lodret for at opretholde beskyttelsesgraden.

Materiale: Indvendigt vortex rør er fremstillet i rustfrit stål. Yderkappe: BP TYPE 12 i plastik og aluminium. BP TYPE 4 i aluminium og 4X i rustfrit stål.

Tæthedsgrad: Afhængig af model: IP 66 | TYPE 4X.


Pakke størrelse: Vortex køler med monteringsmateriale.

IP 66 | TYPE 4X




BP 4008


Front view



Side view




Top view




BP4015 / BP4030 / BP4040


Front view



Side view



Top view



IP 54 | TYPE 12, Aluminium

H	Kølekapacitet (W)	Luftflow (l/min)	Støj (dB)	Lyddæmper inklusiv	Lavtryksventil		Luftindtag	Vægt (kg)	Artikelnr.
131	162	227	78	Nej	Nej	22	1/8"	0.20	BP4008
203	293	425	87	Nej	Nej	29	1/4"	0.35	BP4015
203	586	850	88	Nej	Nej	29	1/4"	0.35	BP4030
203	820	1133	93	Nej	Nej	29	1/4"	0.35	BP4040

IP 66 | TYPE 4, Aluminium

H	Kølekapacitet (W)	Luftflow (l/min)	Støj (dB)	Lyddæmper inklusiv	Lavtryksventil		Luftindtag	Vægt (kg)	Artikelnr.
126	162	227	78	Nej	Ja	33	1/8"	0.35	BP4608
185	293	425	73	Ja	Ja	48	1/4"	0.45	BP4615
185	586	850	74	Ja	Ja	48	1/4"	0.50	BP4630
185	820	1133	78	Ja	Ja	48	1/4"	1.00	BP4640

IP 66 | TYPE 4X, Stainless steel

H	Kølekapacitet (W)	Luftflow (l/min)	Støj (dB)	Lyddæmper inklusiv	Lavtryksventil		Luftindtag	Vægt (kg)	Artikelnr.
126	162	227	78	Nej	Ja	33	1/8"	0.35	BP4608SS
185	293	425	73	Ja	Ja	48	1/4"	0.45	BP4615SS
185	586	850	74	Ja	Ja	48	1/4"	2.25	BP4630SS
185	820	1133	78	Ja	Ja	48	1/4"	1.00	BP4640SS

Kølekapacitet beregnes med trykluft, der er 20 °C og har 7 bar tryk.

BP

Vortex køleenhed



CONNECT AND PROTECT