

Vortex-jäähdytin BP on helppo asentaa. IP 66 -suojaluokan jäähdytin on huoltovapaa, eikä siinä ole liikkuvia osia. Jäähdytin vähentää suhteellista kosteutta kaapissa, johon se on asennettu, sekä estää tehokkaasti kaapin ylikuumentumista.

Kuvaus: Kompakti, luotettava ja kustannustehokas viilentämään ja pitämään kaapin puhtaana. Toimii paineilmalla. Helppo asentaa jälkikäteenkin kaapeli läpimenoaukkoon työmaallakin. Vortexin käytössä suositeltava ilmankosteus 45%, ei kondensoitumista kaapissa (kaapin oltava tiivis). Soveltuva vaikka ympäristön lämpötila on 52 °C, jäähdytin kestää tämän. Useimmat TYPE 4 ja 4x laitteet sisältävät äänenvaimentimen. Jäähdyttimet asennettava pystyasentoon.

Materiaali: Sisäputki ruostumaton teräs. Ulkokuori: BP TYPE 12 muovi ja alumiini, BP TYPE 4 alumiini ja 4x ruostumaton teräs.

Kotelointiluokka: Mallista riippuen: IP 66 | TYPE 4X.


Pakkaus koko: Vortex jäähdytin ja asennustarvikkeet.

IP 66 | TYPE 4X




BP 4008


Front view



Side view




Top view




BP4015 / BP4030 / BP4040


Front view



Side view



Top view



IP 54 | TYPE 12, Alumiini

K		Ilman virtaus (l/min)	Ääni (dB)	Vaimennin vakiona	Matalapaine ohjausventtiili		Ilman sisäänmeno	Paino (kg)	Osa nro.
131	162	227	78	Ei	Ei	22	1/8"	0.20	BP4008
203	293	425	87	Ei	Ei	29	1/4"	0.35	BP4015
203	586	850	88	Ei	Ei	29	1/4"	0.35	BP4030
203	820	1133	93	Ei	Ei	29	1/4"	0.35	BP4040

IP 66 | TYPE 4, Alumiini

K		Ilman virtaus (l/min)	Ääni (dB)	Vaimennin vakiona	Matalapaine ohjausventtiili		Ilman sisäänmeno	Paino (kg)	Osa nro.
126	162	227	78	Ei	Kllä	33	1/8"	0.35	BP4608
185	293	425	73	Kllä	Kllä	48	1/4"	0.45	BP4615
185	586	850	74	Kllä	Kllä	48	1/4"	0.50	BP4630
185	820	1133	78	Kllä	Kllä	48	1/4"	1.00	BP4640

IP 66 | TYPE 4X, Ruostumaton teräs

K		Ilman virtaus (l/min)	Ääni (dB)	Vaimennin vakiona	Matalapaine ohjausventtiili		Ilman sisäänmeno	Paino (kg)	Osa nro.
126	162	227	78	Ei	Kllä	33	1/8"	0.35	BP4608SS
185	293	425	73	Kllä	Kllä	48	1/4"	0.45	BP4615SS
185	586	850	74	Kllä	Kllä	48	1/4"	2.25	BP4630SS
185	820	1133	78	Kllä	Kllä	48	1/4"	1.00	BP4640SS

Jäähdytysteho laskettu paineilman 20 °C lämmöllä ja 7 bar paineella.

BP

Vortex-jäähdytin


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT