

Questo refrigeratore Vortex, BP, con grado di protezione IP 66, è facile da montare, non presenta parti in movimento e non richiede manutenzione. Oltre a svolgere la funzione di raffreddamento, serve anche a ridurre l'umidità relativa all'interno della cassa su cui è montato. Questo refrigeratore Vortex è una soluzione ideale per evitare il surriscaldamento dei componenti all'interno della cassa.

Descrizione: Soluzione compatta, affidabile e a basso costo per raffreddare contenitori. Produce aria fredda da aria compressa, senza parti in movimento. Il facile montaggio attraverso una foratura elettrica standard rende questa soluzione particolarmente adatta all'installazione anche quando i contenitori sono già in campo. Per un funzionamento continuo del Vortex, l'umidità relativa all'interno della custodia è mantenuta al di sotto del 45%, e senza condensa (il contenitore deve essere stagno). La maggior parte delle unità TYPE 4 e TYPE 4X includono un silenziatore per ridurre al minimo il rumore. I refrigeratori devono essere installati verticalmente per mantenere il grado di protezione.

Materiale: L'interno del tubo Vortex è realizzato in acciaio inox. Copertura esterna, TYPE 12 in plastica e alluminio, TYPE 4 in alluminio, e 4X in acciaio inox.

Protezione: Dipende dal modello, fino a IP 66 | TYPE 4X.


Quantità nell'imballaggio: Raffreddatore Vortex con accessori per il montaggio.

IP 66 | TYPE 4X




BP 4008


Front view



Side view




Top view




BP4015 / BP4030 / BP4040


Front view



Side view



Top view



IP 54 | TYPE 12, Alluminio

A	Capacità di	Portata d'aria (l/min)	Rumorosità (dB)	Silenziatore incluso	Valvola di bassa pressione	Diametro foratura per installazione (mm)	Ingresso aria	Peso (kg)	Articolo n.
131	162	227	78	No	No	22	1/8"	0.20	BP4008
203	293	425	87	No	No	29	1/4"	0.35	BP4015
203	586	850	88	No	No	29	1/4"	0.35	BP4030
203	820	1133	93	No	No	29	1/4"	0.35	BP4040

IP 66 | TYPE 4, Alluminio

A	Capacità di	Portata d'aria (l/min)	Rumorosità (dB)	Silenziatore incluso	Valvola di bassa pressione	Diametro foratura per installazione (mm)	Ingresso aria	Peso (kg)	Articolo n.
126	162	227	78	No	Sì	33	1/8"	0.35	BP4608
185	293	425	73	Sì	Sì	48	1/4"	0.45	BP4615
185	586	850	74	Sì	Sì	48	1/4"	0.50	BP4630
185	820	1133	78	Sì	Sì	48	1/4"	1.00	BP4640

IP 66 | TYPE 4X, Acciaio inox

A	Capacità di	Portata d'aria (l/min)	Rumorosità (dB)	Silenziatore incluso	Valvola di bassa pressione	Diametro foratura per installazione (mm)	Ingresso aria	Peso (kg)	Articolo n.
126	162	227	78	No	Sì	33	1/8"	0.35	BP4608SS
185	293	425	73	Sì	Sì	48	1/4"	0.45	BP4615SS
185	586	850	74	Sì	Sì	48	1/4"	2.25	BP4630SS
185	820	1133	78	Sì	Sì	48	1/4"	1.00	BP4640SS

La capacità di raffreddamento è calcolata con aria pressurizzata di 20 °C e con una pressione di 7 bar.

BP

Refrigeratore Vortex



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT