



Denne Vortex-kjøleren, BP, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Kjøleren er enkel å installere, har ingen bevegelige deler og er vedlikeholdsfri. I tillegg til kjøling reduserer den også den relative fuktigheten i skapet den er montert på. Denne Vortex-kjøleren er en ideell løsning for å hindre overoppheting i skapet.

Beskrivelse: Kompakt, driftsikker og lavkost alternativ for å kjøle og rense skap. Den produserer kald luft fra komprimert luft, med ingen bevegelige deler. Lett monterlig gjennom en standard elektrisk utsparring gjør denne løsningen spesielt passende for installasjon, selv når skapet allerede er ute i feltet. For en kontinuerlig Vortex operasjon, blir relativ fuktighet inni skapet holdt under 45%, ingen fuktig kondens inni skapet (skapet må være tett). På de fleste type 4 og 4X enheter er en lydempner inkludert, for å minimere støy. Enhetene må installeres vertikalt for å opprettholde IP graden.

Materiale: NEMA 12: aluminium NEMA 4X: rustfrit stål HT: rustfrit stål.

Tetthetsgrad: Avhengig av model: IP 66 | TYPE 4X.


Pakning: Vortex kjøler med monterings tilbehør.

IP 66 | TYPE 4X




BP 4008


Front view



Side view




Top view




BP4015 / BP4030 / BP4040


Front view



Side view



Top view



IP 54 | TYPE 12, Aluminium

H	Kjølekapasitet (W)	Luftstrøm (l/min)	Støy (dB)	Støydemper inkludert	Lav trykk	Installasjon utsparing diam. (mm)	Luft-innløp	Vekt (kg)	Artikkel nr.
131	162	227	78	Nei	Não	22	1/8"	0.20	BP4008
203	293	425	87	Nei	Não	29	1/4"	0.35	BP4015
203	586	850	88	Nei	Não	29	1/4"	0.35	BP4030
203	820	1133	93	Nei	Não	29	1/4"	0.35	BP4040

IP 66 | TYPE 4, Aluminium

H	Kjølekapasitet (W)	Luftstrøm (l/min)	Støy (dB)	Støydemper inkludert	Lav trykk	Installasjon utsparing diam. (mm)	Luft-innløp	Vekt (kg)	Artikkel nr.
126	162	227	78	Nei	Ja	33	1/8"	0.35	BP4608
185	293	425	73	Ja	Ja	48	1/4"	0.45	BP4615
185	586	850	74	Ja	Ja	48	1/4"	0.50	BP4630
185	820	1133	78	Ja	Ja	48	1/4"	1.00	BP4640

IP 66 | TYPE 4X, Rustfritt stål

H	Kjølekapasitet (W)	Luftstrøm (l/min)	Støy (dB)	Støydemper inkludert	Lav trykk	Installasjon utsparing diam. (mm)	Luft-innløp	Vekt (kg)	Artikkel nr.
126	162	227	78	Nei	Ja	33	1/8"	0.35	BP4608SS
185	293	425	73	Ja	Ja	48	1/4"	0.45	BP4615SS
185	586	850	74	Ja	Ja	48	1/4"	2.25	BP4630SS
185	820	1133	78	Ja	Ja	48	1/4"	1.00	BP4640SS

Kjølekapasitet er beregnet ved 20 °C og trykk 7 bar.

BP

Vortex kjøleenhet


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT