

Acest răcitor Vortex BP, cu grad de protecție IP 66, este ușor de instalat, nu are piese mobile și nu necesită întreținere. În plus față de răcire, acesta asigură, de asemenea, reducerea umidității relative din cofretul pe care este montat. Acest răcitor Vortex este o soluție ideală pentru a preveni supraîncălzirea în cofret.

Descriere: Compacte, fiabile cu cost redus pentru răcirea și curățarea dulapurilor. Produce aer rece de la aerul comprimat, fără componente în mișcare. Montajul ușor printr-un knock-out electric standard, face această soluție potrivită pentru a fi instalată chiar și atunci când dulapurile sau cofretele sunt deja instalate. Pentru o funcționare continuă Vortex, umiditatea relativă în interiorul dulapului se menține mai mică de 45%, nu se condensează umezeala în interiorul incintei (dulapul trebuie să fie închis). Cele mai multe unități de 4 și 4X includ un amortizor de zgomot pentru a minimiza zgomotul. Aceste răcitoare se instalează vertical pentru a menține gradul de protecție.

Material: Tubul Vortex interior fabricat din oțel inoxidabil. Carcasa extrioară, BP NEMA 12: în plastic și aluminiu, BP NEMA 4 în aluminiu și 4X în oțel inoxidabil.

Protecție: În funcție de model: până la IP 66 | TYPE 4X.


Cantitate pachet: Dispozitiv de răcire Vortex cu accesorii de montaj.

IP 66 | TYPE 4X




BP 4008


Front view



Side view




Top view




BP4015 / BP4030 / BP4040


Front view



Side view



Top view



IP 54 | TYPE 12, Aluminu

Î	Capacitate răcire (W)	Debit aer (l/min)	Zgomot (dB)	Amortizor inclus	Valvă pentru presiune joasă	Diam. decupaj instalare (mm)	Admisie aer	Greutatea (kg)	Nr. articol
131	162	227	78	Nu	Nu	22	1/8"	0.20	BP4008
203	293	425	87	Nu	Nu	29	1/4"	0.35	BP4015
203	586	850	88	Nu	Nu	29	1/4"	0.35	BP4030
203	820	1133	93	Nu	Nu	29	1/4"	0.35	BP4040

IP 66 | TYPE 4, Aluminu

Î	Capacitate răcire (W)	Debit aer (l/min)	Zgomot (dB)	Amortizor inclus	Valvă pentru presiune joasă	Diam. decupaj instalare (mm)	Admisie aer	Greutatea (kg)	Nr. articol
126	162	227	78	Nu	Da	33	1/8"	0.35	BP4608
185	293	425	73	Da	Da	48	1/4"	0.45	BP4615
185	586	850	74	Da	Da	48	1/4"	0.50	BP4630
185	820	1133	78	Da	Da	48	1/4"	1.00	BP4640

IP 66 | TYPE 4X, Oțel inoxidabil

Î	Capacitate răcire (W)	Debit aer (l/min)	Zgomot (dB)	Amortizor inclus	Valvă pentru presiune joasă	Diam. decupaj instalare (mm)	Admisie aer	Greutatea (kg)	Nr. articol
126	162	227	78	Nu	Da	33	1/8"	0.35	BP4608SS
185	293	425	73	Da	Da	48	1/4"	0.45	BP4615SS
185	586	850	74	Da	Da	48	1/4"	2.25	BP4630SS
185	820	1133	78	Da	Da	48	1/4"	1.00	BP4640SS

Capacitatea de răcire se calculează în funcție de aerul comprimat de 20 °C și de presiunea de 7 bari.

BP

Dispozitiv de răcire vortex