



**Beskrivelse:** Elektromagnetisk ventil i messing og termostat begrænser trykluft flow til kun når køling er nødvendig. Termostaten er fabriksindstillet til 35°C, men kan ændres til ønsket temperatur. Termostaten monteres i et hul på Ø22 mm, og det kan monteres i skabet gennem en væg eller på et beslag. Den termostatstyrede Vortex-køler sparer trykluft og den anbefales hvor varmebelastningen svinger og det ikke er nødvendigt med kontinuerlig udrensning.

**Volt:** 240 V AC. Andre spændinger på forespørgsel.

**Levering inkluderer:** Termostat med monteringsbeslag og elektromagnetisk ventil.

For	Artikelnr.
BP/HT 4 × 08; 4 × 15	BPT14
BP/HT 4 × 30; 4 × 40	BPT38