

Brace terminals

Klemterminaler



Beskrivelse: Klemterminal, op til 300 mm², til runde ledere. Klemkasse med klemmeskruer, lederen kan overlappes. Angivelse af det nominelle tværsnit og spændingsmoment noteret på klemkassen.

Nominal spænding: 690 V.

Godkendelser: UL.

Til brug op til maks.	Tilslutning min-maks	Før samle-skiner	Pakke størrelse	Artikelnr.
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 × 5 ... 20 × 10	12, 15, 20 × 5, 10	6 stk.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	6 stk.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	3 stk.	01760