

Brace terminals

Beugelklemmen

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Omschrijving: Beugelklem, maximaal 300 mm², voor ronde geleiders. Klem met borgklemschroeven, geleider kan overlappen. Indicatie van nominale dwarsdoorsnede en aanhaalmoment aangegeven op de klem.

Nominale spanning: 690 V.

Goedkeuringen: UL.

Voor gebruik tot max.	Verbinding min-max	Voor busbars	Verpakkingseenheid	Item nr.
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 × 5 ... 20 × 10	12, 15, 20 × 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	3 pcs.	01760