

# Brace terminals

Tukiliittimet



**Kuvaus:** Tukiliitin, 300 mm<sup>2</sup>:iin asti, pyöreille johtimille. Liitin, jossa kiinnittävät kiristysruuvit, johdin voidaan asettaa limittäin. Nimellisen poikkileikkauspinnan ja kiristysmomentin tiedot on merkitty liittimeen.

**Nimellisjännite:** 690 V.

**Hyväksynät:** UL.

Maksimi käyttö	Liitäntä min-max	Kiskolle	Pakkaus koko	Osa nro.
480 A	35 - 150 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 15 x 5 ... 20 x 10	12, 15, 20 x 5, 10	6 kpl.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 x 5, 10	6 kpl.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 x 5, 10	3 kpl.	01760