

Brace terminals

Bornes de raccordement

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Description: Borne de raccordement, jusqu'à 300 mm², pour conducteurs ronds. Borne avec vis de serrage imperdables, conducteur pouvant être chevauché. Indication de section transversale nominale et couple de serrage sur la borne.

Tension nominale: 690 V.

Homologations: UL.

Pour utiliser jusqu'à max.	Connexion min-max	Pour les barres omnibus	Unité de livraison	Référence
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 × 5 ... 20 × 10	12, 15, 20 × 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	3 pcs.	01760