

Brace terminals

Morsetti di supporto



Descrizione: Morsetto di supporto, fino a 300 mm², per conduttori tondi. Morsetto con viti prigioniere, conduttore sovrapponibile. Indicazione della sezione trasversale nominale e della coppia di serraggio annotate sul morsetto.

Tensione nominale: 690 V.

Approvazioni: UL.

Per uso fino a max.	Connessione min-max	Per sistema a sbarre	Quantità	Articolo n.
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 × 5 ... 20 × 10	12, 15, 20 × 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 × 5, 10	3 pcs.	01760