

# Brace terminals

Støtteterminaler

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Beskrivelse:** Støtteterminal, opptil 300 mm<sup>2</sup>, for runde ledere. Terminal med sikrede klemskruer, leder kan overlappes. Indikasjon av nominelt tverrsnitt og tiltrekkingsmoment notert på terminalen.

**Nominell spenning:** 690 V.

**Godkjenninger:** UL.

For bruk opp til maks.	Tilkobling min-max	For samle-skinner	Pakning	Artikkel nr.
480 A	35 - 150 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 15 × 5 ... 20 × 10	12, 15, 20 × 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 × 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 × 5, 10	3 pcs.	01760