

# Brace terminals

Uniwersalny zacisk przewodowy ze zintegrowaną sprężyną mocującą, śrubą zaciskową i otwartą przestrzenią zacisków



**Opis:** Zacisk śrubowy do przewodów okrągłych, do 300 mm<sup>2</sup>. Przewód może zachodzić na siebie. Wartości przekroju znamionowego oraz momentu dociskowego podane są na zacisku.

**Napięcie znamionowe:** 690 V.

**Zatwierdzenia:** UL.

Do użycia przy maks.	Połączenie min.-maks.	Do szyn zbiorczych	Ilość sztuk w zestawie	Nr pozycji
480 A	35 - 150 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 15 x 5 ... 20 x 10	12, 15, 20 x 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 x 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm <sup>2</sup>	20, 25, 30 x 5, 10	3 pcs.	01760