

Brace terminals

Terminais de fixação



Descrição: Terminal de fixação, até 300 mm², para condutores redondos. Terminal com parafusos de fixação cativos, condutor com possibilidade de sobreposição. Indicação da secção transversal nominal e do binário de aperto indicada no terminal.

Tensão nominal: 690 V.

Aprovações: UL.

Para uso até no máx.	Conexão min-max	Para barramentos	Quantidade por embalagem	Ref.
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 x 5 ... 20 x 10	12, 15, 20 x 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	3 pcs.	01760