

Brace terminals

Bornas de abrazadera

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descripción: Borna de abrazadera, de hasta 300 mm², para conductores redondos. Borna con tornillos de sujeción cautivos, el conductor puede solaparse. Sección transversal nominal y par de apriete indicados en la borna.

Voltaje nominal: 690 V.

Certificaciones: UL.

Para uso de hasta max.	Conexión min-max	Para barras	Cantidad por embalaje	Ref.
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 x 5 ... 20 x 10	12, 15, 20 x 5, 10	6 piezas.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	6 piezas.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	3 piezas.	01760