

Brace terminals

Bygelplintar

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivning: Bygelplint, upp till 300 mm², för runda ledare. Terminal med klämskruvar, ledaren kan överlappas. Indikering av nominellt tvärsnitt och åtdragningsmoment anges på terminalen.

Nominell spänning: 690 V.

Godkännanden: UL.

För användning upp till	Anslutning min - max	För skensystem	Leveransförpackning	Artikelnummer
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 x 5 ... 20 x 10	12, 15, 20 x 5, 10	6 pcs.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	6 pcs.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	3 pcs.	01760