

Brace terminals, flat

Klemterminaler, flade

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivelse: Klemterminal til flade ledere med klemmeskruer, leder kan overlappes, angivelse af det nominelle tværsnit og spændingsmoment noteret på klemkassen. Kontakt mellem leder og samleskinne via kontaktblok.

Nominal spænding: 690 V.

For samleskinner: 20, 25, 30 × 5, 10.

Godkendelser: UL, GL, DNV-GL.

Tilslutning min-maks	Sluttilførelse	Center tilførelse	Pakke størrelse	Artikelnr.
Lamineret kobber fra 3 × 20 × 1 til 10 × 24 × 1	630 A	750 A	6 stk.	01319
Lamineret kobber fra 3 × 20 × 1 til 10 × 32 × 1	630 A	800 A	3 stk.	01759