

Brace terminals, flat

Beugelklemmen, plat

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Omschrijving: Klem voor platte geleiders met borgklemschroeven. Geleider kan overlappen. Indicatie van nominale dwarsdoorsnede en aanhaalmoment aangegeven op de klem. Contact tussen geleider en stroomrail via contactblok.

Nominale spanning: 690 V.

Voor busbars: 20, 25, 30 × 5, 10.

Goedkeuringen: UL, GL, DNV-GL.

Verbinding min-max	Eind voeding	Centrale doorvoer	Verpakkingseenheid	Item nr.
lam.Cu from 3 × 20 × 1 to 10 × 24 × 1	630 A	750 A	6 stuks.	01319
gelami- neerd koper van 3 × 20 × 1 tot 10 × 32 × 1	630 A	800 A	3 stuks.	01759