

# Brace terminals, flat

Tukiliittimet, litteät

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Kuvaus:** Litteille johtimille liitin, jossa kiinnittävät kiristysruuvit, johdin voidaan asettaa limittäin, nimellisen poikkileikkauspinnan ja kiristysmomentin tiedot on merkitty liittimeen. Johtimen ja kiskon välinen kosketus kosketustangon kautta.

**Nimellisjännite:** 690 V.

**Kiskolle:** 20, 25, 30 × 5, 10.

**Hyväksynät:** UL, GL, DNV-GL.

Liitäntä min-max	Päätysyöttö	Keskisyöttö	Pakkaus koko	Osa nro.
lam.Cu alkaen 3 × 20 × 1 to 10 × 24 × 1	630 A	750 A	6 kpl.	01319
lam.Cu alkaen 3 × 20 × 1 to 10 × 32 × 1	630 A	800 A	3 kpl.	01759