

Brace terminals, flat

Bornes de raccordement, conducteurs plats



Description: Bornes pour conducteurs plats avec vis de serrage imperdables, le conducteur peut être chevauché, indication de section transversale nominale et couple de serrage sur la borne. Contact entre le conducteur et la barre collectrice via le bloc de contact.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.

Homologations: UL, GL, DNV-GL.

Connexion min-max	Fin de l'alimentation	Alimentation centrale	Unité de livraison	Référence
Cu étam à partir de 3 × 20 × 1 to 10 × 24 × 1	630 A	750 A	6 pièces.	01319
Cu étam à partir de 3 × 20 × 1 to 10 × 32 × 1	630 A	800 A	3 pièces.	01759