

Brace terminals, flat

Morsetti di supporto, piatti

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descrizione: Morsetto per conduttori piatti con viti prigioniere, conduttori sovrapponibili, indicazione della sezione trasversale nominale e della coppia di serraggio annotate sul morsetto. Contatto tra il conduttore e la barra di alimentazione tramite il blocco dei contatti.

Tensione nominale: 690 V.

Per sistema a sbarre: 20, 25, 30 x 5, 10.

Approvazioni: UL, GL, DNV-GL.

Connessione min-max	Alimentatore finale	Alimentazione centrale	Quantità	Articolo n.
lam. Cu da 3 x 20 x 1 a 10 x 24 x 1	630 A	750 A	6 pezzi.	01319
lam. Cu da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1	630 A	800 A	3 pezzi.	01759