

# Brace terminals, flat

Zaciski śrubowe połączeniowe, płaskie

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Opis:** Zacisk do przewodów płaskich ze śrubami zaciskowymi, przewód może być nałożony na siebie, wskazanie nominalnego przekroju i momentu dokręcania podane na zacisku. Kontakt między przewodem a szyną zbiorczą poprzez blok styków.

**Napięcie znamionowe:** 690 V.

**Do szyn zbiorczych:** 20, 25, 30 × 5, 10.

**Zatwierdzenia:** UL, GL, DNV-GL.

Połączenie min.-maks.	Wejście	Wejście centralne	Ilość sztuk w zestawie	Nr pozycji
lam.Cu od 3 × 20 × 1 do 10 × 24 × 1	630 A	750 A	6 sztuki.	01319
lam.Cu od 3 × 20 × 1 do 10 × 32 × 1	630 A	800 A	3 sztuki.	01759