

Brace terminals, flat

Terminais de fixação, planos



Descrição: Terminal para condutores planos com parafusos de fixação cativos, condutor com possibilidade de sobreposição, indicação da secção transversal nominal e do binário de aperto indicada no terminal. Contacto entre condutor e barramento através do bloco de contacto.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 20, 25, 30 x 5, 10.

Aprovações: UL, GL, DNV-GL.

Conexão min-max	Fim do feed	Feed central	Quantidade por embalagem	Ref.
Cobre laminado de 3 x 20 x 1 a 10 x 24 x 1	630 A	750 A	6 unidades.	01319
Cobre laminado de 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1	630 A	800 A	3 unidades.	01759