

# Brace terminals, flat

Bygelpintar, platta

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Beskrivning:** Terminal för platta ledare med klämskruvar, ledaren kan överlappas, indikering av nominellt tvärsnitt och åtdragningsmoment anges på terminalen. Kontakt mellan ledare och samlingskena via kontaktblock.

**Nominell spänning:** 690 V.

**För skensystem:** 20, 25, 30 × 5, 10.

**Godkännanden:** UL, GL, DNV-GL.

| Anslutning<br>min - max                          | Matning | Centralmatad | Leveransför-<br>packning | Artikelnummer |
|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| lam.Cu från<br>3 × 20 × 1<br>till<br>10 × 24 × 1 | 630 A   | 750 A        | 6 st.                    | 01319         |
| lam.Cu från<br>3 × 20 × 1<br>till<br>10 × 32 × 1 | 630 A   | 800 A        | 3 st.                    | 01759         |