


# Busbar adapter 25A, without cables

Kiskosovitin 25 A, ei kaapeleita



**Kuvaus:** Kiskosovitin 25 A. Mukana kaksi säädettävää asennuskiskoa. Sisältää ruuviliittimet 6 mm<sup>2</sup> takaa.

**Nimellisjännite:** 690 V.

**Nimellisvirta:** 25 A.

**Kiskolle:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Tehohäviö 80% kuormalla:** 1.2 W.

**Napaluku:** 3-napainen.

**Mitat:** 45 × 200 × 63 mm.

**Pakkaus koko:** 1 kpl.

**Hyväksynät:** CSA, UL, GL.

---

**Osa nro.**

32436

---