


Busbar adapter 45A, with cables

Adaptador de embarrado de 45A, con cables



Descripción: Adaptador de embarrado de 45 A. Con dos carriles de montaje ajustables. Con sección superior desmontable y cables (10 mm²).

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 45 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 3.5 W.

Polos: 3 polos.

Dimensiones: 54 × 200 × 75 mm.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, GL.

Ref.
32412