


Busbar adapter 80A, without cables

Stroomrailadapter, 80A, zonder kabels



Omschrijving: Stroomrailadapter, 80 A. Met één verstelbare montagerail.
Met klemmen van 16 mm², bediend vanaf de achterzijde.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 80 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 6 W.

Polen: 3-polig.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

Breedte	Item nr.
54	32466
72	32469