


Busbar adapter 80A, without cables

Kiskosovitin 80 A, ei kaapeleita



Kuvaus: Kiskosovitin 80 A. Mukana yksi säädettävä asennuskisko. Mukana liittimet 16 mm², käytetään takaa käsin.

Nimellisjännite: 690 V.

Nimellisvirta: 80 A.

Kiskolle: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tehohäviö 80% kuormalla: 6 W.

Napaluku: 3-napainen.

Pakkaus koko: 1 kpl.

Hyväksynät: CSA, UL, GL.

Leveys	Osa nro.
54	32466
72	32469