


Busbar adapter 80A, without cables

Samlingsskeneadapter, 80A, utan kablar



Beskrivning: Samlingsskeneadapter 80 A. Med en justerbar monteringskena. Med terminaler 16 mm², styrning på baksidan.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 80 A.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 6 W.

Poler: Trepolig.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

Bredd	Artikelnummer
54	32466
72	32469