



Description: Passe-câbles bi-composants avec membrane d'étanchéité et ancrage pour câbles. La pose ne requiert aucun outil. S'adapte automatiquement à l'épaisseur de la paroi et se clipse. Compact, ce passe-câbles ne ressort que de 5,7 mm hors de l'armoire. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,7 à 3 mm d'épaisseur.

Matériau: TPE et polyamide 66, sans halogène.

Resistance à la température: -20°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67,65, étanche.

Unité de livraison: 50 pièces.

| H | H2 | En mètres | Diamètre | Section de câble (mm) | Diamètre de l'orifice (mm) | Référence |
|-------|-----|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 17-20 | 5.7 | M20 | 34-37 | 7-11 | 20.5 | CAG20 |
| 17-20 | 5.7 | M25 | 39-42 | 7-13 | 25.5 | CAG25 |