



Beskrivelse: To-komponents gummitetning med membran pakning og strekkavlastning. Installasjonen behøver ikke verktøy, den er selv justerende til den omgivende vegg tykkelse og click-festes på plass. Pga. dens kompakte design bygger den kun 5,7 mm på utsiden av skapet som den er montert. Den "utpressede" membranen er en permanent pakning inntil den blir penetrert av en kabel eller rør. Passende for hull i materialer fra 0,7 til 3 mm tykkelse.

Materiale: TPE og polyamide 66, halogen fri.

Temperaturbestandighet: -20°C to +125°C.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Tetthetsgrad: IP 67,65, Vanntett.

Pakning: 50 stk.

H	H2	Metrisk	Diameter	Kabel Diameter (mm)	Hull diameter (mm)	Artikkel nr.
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25