



Opis: Dwuelementowy pierścień uszczelniający z uszczelnieniem membranowym i zamocowaniem kabla. Instalacja nie wymaga narzędzi, dopasowuje się do grubości otaczającej ściany oraz jest zatrzaskowo mocowany na miejscu. z względu na swoje kompaktowe wykonanie, wystaje tylko na 5,7 mm na zewnątrz obudowy, do której jest zamontowane. „Wypychana” membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,7 do 3 mm.

Materiał: TPE i poliamid 66, wolne od halogenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67, 65, wodoszczelne.

Ilość sztuk w zestawie: 50 sztuk.

H	H2	Metryczny	Średnica	Średnica kabla (mm)	Średnica otworu (mm)	Nr pozycji
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25