



Descriere: Două garnituri cu membrană sigilată și ancoră de cablu. Instalația nu necesită utilizarea de unelte, se adaptează la grosimea peretelui înconjurător și se fixează în poziție finală printr-un click. Datorită designului său compact, se extinde 5.7 mm în afara cofretului pe care este montat. Membrana "pushout" este un sigiliu permanent până când este penetrat de un cablu sau țevă. Potrivit pentru orificii în materiale de la 0.7 la 3 mm grosime.

Material: TPE și poliamidă 66, fără halogen.

Temperatură de rezistență: -20°C până la +125°C.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 67,65, rezistent la apă.

Cantitate pachet: 50 buc.

Î	Î2	Metric	Diametru	Diametru cablu (mm)	Diametru orificiu (mm)	Nr. articol
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25