



Beskrivning: Två-komponents kabelgenomföring med membrantätning och integrerad dragavlastning. Verktygslöst "klick-in" montage från insida kapsling. Monteras lämpligen i 0.7 - 3 mm materialtjocklek. Självjusterand mot materialtjocklek. Dess kompakta design, gör att den endast bygger 5,7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. IP67: kabeldim. 7-11 mm/7-13 mm. IP 65: kabeldim. 4-11 mm / 4-13 mm.

Material: TPE och polyamid 66. Halogenfri.

Temperurtålighet: -20°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67,65.

Leveransförpackning: 50 st.

H	H2	Metrisk	Diameter	Kabel-diameter (mm)	Håldiam-eter (mm)	Artikel-nummer
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25