



Beskrivelse: Let at anvende uden brug af værktøj. Membranen er permanent lukket indtil et kabel føres gennem. Passer til materialetykkelse 0.5 til 4 mm.

Materiale: EPDM Halogenfri.

Temperaturområde: -40 °C til +110 °C.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Tæthedsgrad: IP 67.

H	H1	Metrisk	Diameter	Kabel-diameter (mm)	Hul diameter (mm)	Pa-kkestør-relse	Ar-tikelnr.
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50