



Kuvaus: Kumista holkkia on helppo käyttää. Asennuksessa ei tarvita työkaluja eli vähentää kustannuksia. "Pushout" tiiviste antaa täyden suojauksen ennen kuin kaapeli tai putki asennetaan. Asennuslevyn paksuus 0,5...4 mm.

Materiaali: EPDM, halogenivapaa.

Lämpötilojen kestävyys: -40°C ... +110°C.

Pintakäsittely: RAL 7035.

Kotelointiluokka: IP 67.

K	K1	Metrinen	Halkai-sija	Kaapelin halk (mm)	Reiän halk (mm)	Pa-	Osa nro.
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50