



**Beskrivelse:** Gummitetningen er veldig enkel å bruke. Installasjonen krever ikke noen bruk av verktøy, som igjen betyr lavere arbeidskost. "Pushout" membranen er en permanent pakning inntil den blir penetrert av en kabel eller rør. Passende for hull i materialer fra 0,5 til 4 mm tykkelse.

**Materiale:** EPDM, Halogen fri.

**Temperaturbestandighet:** -40°C to +110°C.

**Overflatebehandling:** RAL 7035.

**Tetthetsgrad:** IP 67.

H	H1	Metrisk	Diameter	Kabel Diameter (mm)	Hull diameter (mm)	Pakn. Antall	Artikkel nr.
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50