



Opis: Prosty w montażu gumowy pierścień uszczelniający. Beznarzędziowy montaż. "Wypychana" membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4 mm.

Materiał: EPDM, bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -40°C do +110°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

H	H1	Metryczny	Średnica	Średnica kabla (mm)	Średnica otworu (mm)	Ilość sztuk w zestawie	Nr pozycji
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50