



**Descriere:** Manșonul de cauciuc este foarte simplu de utilizat. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte, reducând costurile. Mansonul este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau țevă. Potrivit pentru găuri de la 0.5 până la 4 mm grosime.

**Material:** EPDM, fără halogen.

**Temperatură de rezistență:** -40°C până la +110°C.

**Finisaj:** RAL 7035.

**Protecție:** IP 67.

Î	Î1	Metric	Dia- metru	Diamet- ru cablu (mm)	Diametru orificiu (mm)	Cantitate pachet	Nr. articol
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50