



Omschrijving: Eenvoudige tule gefabriceerd in een rubberachtig materiaal. De installatie vereist geen gereedschap. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Je hebt altijd een ronde opening en een gewaarborgde IP. Hij is uitgerust met een sok die strak rond de kabel sluit en maakt het mogelijk om in de opening te worden verplaatst als een "joy-stick" zonder gevaar voor de IP waarde. Uitermate geschikt voor kabels die in een hoek aangebracht worden. Geschikt voor gaten in materialen van 0,5 tot 4,5 mm dik.

Materiaal: TPE (thermoplastisch rubber), halogeen vrij.

Temperatuurbestendigheid: -50 °C tot +125 °C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67.

H	H1	H2	Met- risch	Diam- eter	Kabel- iameter (mm)	Gatdi- iameter (mm)	Verpa- kking- seen- heid	Item nr.
11.0	4.0	6.75	M16	23.5	5-10	16.5	50	CES16
11.0	4.0	6.75	M20	27.5	6-13	20.5	50	CES20
11.0	4.0	6.75	M25	39.5	8-17	25.5	50	CES25
11.0	4.0	6.75	M32	39.5	12-24	32.5	25	CES32