



**Kuvaus:** Yksinkertainen läpivienti kumimaisesta materiaalista. Asennukseen ei tarvita työkaluja. "pushout" tyyppinen tiiviste antaa hyvän tiiveyden vakiona ja kaapelin läpiviennissä syntyy tiivispyöreä reikä ja näin IP luokka säilyy. Se on varustettu kauluksella joka sulkeutuu tiiviisti kaapelin ympärille sallien kaapelin liikkumisen silti säilyttäen tiiveyden. Se toimii erinomaisesti vinosti tulevienn kaapelien läpivientiin. Sallittu levyn paksuus 0,5...4,5 mm.

**Materiaali:** TPE ( termoelastomeeri ), halogeenivapaa.

**Lämpötilojen kestävyys:** -50°C ... +125°C.

**Pintakäsittely:** RAL 7035.

**Koteloitiluokka:** IP 67.

K	K1	K2	Met- rinen	Halkai- sija	Kaape- lin halk (mm)	Reiän halk (mm)	Pa-	Osa nro.
11.0	4.0	6.75	M16	23.5	5-10	16.5	50	CES16
11.0	4.0	6.75	M20	27.5	6-13	20.5	50	CES20
11.0	4.0	6.75	M25	39.5	8-17	25.5	50	CES25
11.0	4.0	6.75	M32	39.5	12-24	32.5	25	CES32