



Descriere: Manșon simplu din cauciuc. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte. Manșonul "pushout" este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau țevă având deschidere rotundă, iar IP-ul este asigurat. Acesta este echipat cu un înveliș care se închide strâns în jurul cablului ca un "joy-stick", fără a pune în pericol gradul de protecție. Potrivit pentru găuri în materiale de la 0.5 la 4.5 mm grosime.

Material: TPE (elastomer termoplastico).

Temperatură de rezistență: -50°C până la +125°C.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 67.

Î	Î1	Î2	Metric	Dia- metru	Dia- metru cablu (mm)	Dia- metru orificiu (mm)	Can- titate pachet	Nr. articol
11.0	4.0	6.75	M16	23.5	5-10	16.5	50	CES16
11.0	4.0	6.75	M20	27.5	6-13	20.5	50	CES20
11.0	4.0	6.75	M25	39.5	8-17	25.5	50	CES25
11.0	4.0	6.75	M32	39.5	12-24	32.5	25	CES32