



Beskrivning: Enkel kabelgenomföring i gummilliknande material, av membran typ. Verktygslöst "klick-in" montage. Monteras lämpligen i 0.5-3mm (M16/M20), 0.5-3.5 mm (M25) och 0.5-4.5 mm (M32). Dess kompakta design, gör att den endast bygger 7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Membranet formar sig som en "strumpa" runt kabeln, detta tillåter den att röra sig fritt (likt en joystick) och är lämplig där kabeln kommer in i vinkel/snett.

Material: TPE (termoplastisk elastomer). Halogenfri.

Temperaturlåghet: -50°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

H	H1	H2	Metrisk	Diameter	Kabeldiameter (mm)	Håldiameter (mm)	Antal per förpackning	Artikelnummer
11.0	4.0	6.75	M16	23.5	5-10	16.5	50	CES16
11.0	4.0	6.75	M20	27.5	6-13	20.5	50	CES20
11.0	4.0	6.75	M25	39.5	8-17	25.5	50	CES25
11.0	4.0	6.75	M32	39.5	12-24	32.5	25	CES32